

LD

Ventilación Comercial Ligera



El extractor axial LD es ideal para aplicaciones en cuartos de baño. Su diseño es novedoso gracias a la apariencia limpia de su placa frontal. Su silencioso impulsor de 7 hojas brinda una excelente ventilación con bajo nivel de ruido. El extractor axial LD es adecuado para montaje en techos o muros y puede ser instalado en ductos de 100 mm o 125 mm de diámetro. Incluye una compuerta antiretorno y está construido en plástico ABS con acabado en color blanco (mod. LD) o en color aluminio con placa frontal de aluminio (mod. LDA).

Características:

- Extractor axial de aire marca Jet Flo
- Diseñado para ventilación de baños
- Montaje en techos o muros
- Bajo nivel de ruido - Incluye compuerta antiretorno

Dimensiones:


- Diámetros disponibles de 100 mm o 125 mm

Materiales y Acabados:


- Cuerpo de plástico ABS
- Placa frontal de aluminio (mod. LDA)
- Color blanco (mod. LD)
- Color aluminio(mod. LDA)

Versatilidad:

- Baños de:
Hoteles,Habitaciones,Oficinas,Escuelas,Restaurantes



MODELO LD/LDA	DIMENSIONES EN mm					VOLTAJE (@60Hz)	Potencia (Watts)	Frecuencia (R.P.M.)	Capacidad de extracción (cfm's)	Nivel de sonido a 3m (db)
	A	B	C	D	E					
100-LDA	150	108	126	100	30	120	14	2300	51.8	33
125-LDA	176	113	132	125	32	120	16	2300	98.4	34

Diagrama de Instalación:

Especificación Sugerida:

Los extractores axiales de aire modelo LD serán de la marca Jet Flo. Su aplicación será para extracción en baños. Tendrán un impulsor de 7 hojas. Su nivel de ruido será bajo. Los extractores axiales LD podrán instalarse en techos o muros y se podrán conectar a ductos de 100 mm o 125 mm de diámetro. Contarán con una placa frontal en color blanco (mod. LD) o en aluminio (mod. LDA), ocultando la apariencia de la rejilla. Incluirán una compuerta antiretorno y estarán contruidos en plástico ABS color blanco (mod. LD) o aluminio (mod. LDA).

Este aparato. no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona. responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

MODELO**MATERIAL****USO****ACABADO****LD****PLASTICO ABS****DIAMETROS DE
100mm o 125mm****(B) BLANCO**